


Електромагнитен разпределител NVF3-MOH-5/2-K..+MSFW-230

Номер на част: 552428

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/2 моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Монтажна ширина	53 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	900 l/min
Пневматична работна връзка	Присъединителна плоча
Работно напрежение	230 V AC
Работно налягане	2 бар...10 бар
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Номинален диаметър	7 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ръчно задействане	с фиксация
Вид управление	предуправляем
Посока на потока	не е реверсивна
Управляващо налягане	2 бар...10 бар
b-стойност	0.33
C-стойност	3 l/sbar
Време за превключване изкл.	38 msec
Време за превключване вкл.	13 msec
Характеристики на бобината	230 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 9,0 VA, задържаща мощност 7,0 VA
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III

Характеристика	Стойност
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-5 °C...40 °C
Тегло на продукта	335 g
Начин на закрепване	върху присъединителна плоча
Връзка отвор за дишане	вътрешно
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане