


# Цилиндър с две бутала DPZJ-32-40-P-A-KF-S2

Номер на част: 162154

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                           | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                                      | 40 mm                                                                    |
| Регулируем диапазон на крайно положение/дължина          | 10 mm                                                                    |
| Ø на буталото                                            | 32 mm                                                                    |
| Режим на работа на задвижващия механизъм                 | Носач                                                                    |
| Демпфериране                                             | еластични демпферни пръстени/планки от двете страни                      |
| Монтажно положение                                       | произволно                                                               |
| Водачи                                                   | Сачмено-винтова направляваща                                             |
| Конструктивна структура                                  | Водачи                                                                   |
| Разпознаване на позиция                                  | за датчик                                                                |
| Варианти                                                 | Непрекъснат бутален прът                                                 |
| Работно налягане                                         | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 бар...10 бар                                        |
| Макс. скорост                                            | 1 m/s                                                                    |
| Начин на функциониране                                   | двойнодействащ                                                           |
| Работен флуид                                            | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид                     | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KVK                       | 0 - няма опасност от корозия                                             |
| Сертификат за LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на околната среда                            | -20 °C...80 °C                                                           |
| Ударна енергия в крайните положения                      | 0.5 Nm                                                                   |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход | 724 Б                                                                    |
| Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред  | 724 Б                                                                    |
| Алтернативни връзки                                      | вж. чертежа на продукта                                                  |
| Пневматична връзка                                       | G1/8                                                                     |
| Материал на капака                                       | Алуминиева ковка сплав                                                   |
| Материал на уплътненията                                 | NBR                                                                      |
| Материал на тялото                                       | Алуминиева ковка сплав                                                   |
| Материал на буталния прът                                | Циментируема стомана                                                     |