


Филтър комб. LFMBA-3/4-D-MAXI-A

Номер на част: 162672

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финоста на филтрация	0.01 µm
Ефективност на филтъра	99.9999 %
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Фиброфилтър
Макс. количество кондензат	80 ml
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Работно налягане	1.5 бар...12 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Инертни газове
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Инертни газове
Температура на флуида	1.5 °C...60 °C
Съдържание на остатъчно масло	0.01 mg/m³
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	2400 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности
Пневматична връзка 1	G3/4
Пневматична връзка 2	G3/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на филтъра	Боросиликатни влакна
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC