


## Плосък цилиндър EZH-2,5/9-20-B

Номер на част: 164992

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                          | Стойност                                                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ход                                                     | 20 mm                                                                    |
| Ø на буталото                                           | 6 mm<br>еквивалентен диаметър                                            |
| Демпфериране                                            | без демпфериране                                                         |
| Монтажно положение                                      | произволно                                                               |
| Начин на функциониране                                  | притискащ<br>с едностранно действие                                      |
| Конструктивна структура                                 | Бутало<br>правоъгълен бутален прът                                       |
| Разпознаване на позиция                                 | без                                                                      |
| Защита срещу превъртане/водач                           | правоъгълен бутален прът                                                 |
| Работно налягане                                        | 0.28 МПа...0.6 МПа<br>2.8 бар...6 бар                                    |
| Работен флуид                                           | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид                    | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KVK                      | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Температура на околната среда                           | 0 °C...60 °C                                                             |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), ход напред | 10 Б                                                                     |
| Теоретична мин. възвратна сила на пружината             | 2.8 Б                                                                    |
| Теоретична макс. възвратна сила на пружината            | 4.4 Б                                                                    |
| Тегло на продукта                                       | 17 g                                                                     |
| Начин на закрепване                                     | с напречен отвор                                                         |
| Пневматична връзка                                      | Нипел щекерен PK-3                                                       |
| Материал на капака                                      | Алуминий                                                                 |
| Материал на уплътненията                                | NBR                                                                      |
| Материал на тялото                                      | Алуминий                                                                 |
| Материал на буталния прът                               | Медна сплав<br>никелово покритие                                         |