

Цапфа
EAMB-18-9-8X16-10X12
Номер на част: 558035

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	8 mm
Монтажен диаметър 2	10 mm
Размер	70
Номинална дължина	16 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.838 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	12 Nm
Тегло на продукта	29 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS