

Направляващ модул EAGF-V2-KF-80-400

Номер на част: 1725849

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	80
Ход	400 mm
Обратен ход	0 Em
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила Fy	2300 Б
Макс. сила Fy, статична	3120 Б
Макс. сила Fz	2300 Б
Макс. сила Fz, статична	3120 Б
Макс. момент Mx	170 Nm
Макс. момент Mx статичен	231 Nm
Макс. момент My	191 Nm
Мах. момент My, статичен	259 Nm
Макс. момент Mz	191 Nm
Макс. момент Mz статичен	259 Nm
Придвижваща сила	40 Б
Движеща се маса	8222 g
Тегло на продукта	13557 g
Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm	54 mm
Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход	3.8 mm
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал планка	Стомана