

# Разпределител HEE-D-MIDI-110

Номер на част: 172960

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Конструктивна структура                                        | Бутален шибър                                                                   |
| Начин на задействане                                           | електрическо                                                                    |
| Принцип на уплътняване                                         | променлив                                                                       |
| Функция отработен въздух                                       | не може да се дроселира                                                         |
| Ръчно задействане                                              | с фиксация                                                                      |
| Начин на връщане в изходно състояние                           | механична пружина                                                               |
| Вид управление                                                 | предуправляем                                                                   |
| Функция на разпределител                                       | 3/2 затворен моностабилен                                                       |
| Работно налягане                                               | 0.25 МПа...1.6 МПа<br>2.5 бар...16 бар                                          |
| Припокриване                                                   | положително припокриване                                                        |
| Продължителност на включване                                   | 100%                                                                            |
| Характеристики на бобината                                     | 110 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 5,0 VA, задържаща мощност 3,7 VA            |
| Допустими колебания на напрежението                            | +/- 10 %                                                                        |
| Работен флуид                                                  | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове               |
| Указание за работен/управляващ флуид                           | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)        |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 2 - умерена опасност от корозия                                                 |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                                             |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                               |
| Температура на флуида                                          | -10 °C...60 °C                                                                  |
| Температура на околната среда                                  | -10 °C...60 °C                                                                  |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение                                |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване |
| Начин на закрепване                                            | Вграждане проводник<br>с принадлежности                                         |
| Монтажно положение                                             | произволно                                                                      |
| Посока на потока                                               | не е реверсивна                                                                 |
| Тегло на продукта                                              | 500 g                                                                           |
| Пневматична връзка 3                                           | G1/4                                                                            |

| Характеристика                       | Стойност                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Клас за чистота на въздуха на изхода | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове |
| Електрическо присъединяване          | Форма С<br>Щекер<br>съгласно DIN EN 175301-803                     |
| Индикатор за състояние на сигнала    | с принадлежности                                                   |
| Материал на уплътненията             | NBR                                                                |
| Материал на тялото                   | Алуминиева отливка под налягане                                    |