



Въртящо задвижване DSM-8-90-P-A

Номер на част: 173197

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	8
Ъгъл на демпфериране	0.5 градус
Ъгъл на завъртане	0 градус...90 градус
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Лопатка ротатор
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	3.5 бар...8 бар
Макс. честота на въртене при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 6 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.35 Nm
Допустим масов инерционен момент	0.0013 kgm ²
Тегло на продукта	85 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка	M3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на задвижващия вал	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминий анодиран