

# Пневмоподготвяща единица LFR-1/8-D-MINI-KG-A

Номер на част: 185780

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                      | Mini                                                                                                                     |
| Серия                                                       | D                                                                                                                        |
| Фиксатор на задействането                                   | Въртящ бутон със заключване                                                                                              |
| Монтажно положение                                          | вертикално +/- 5°                                                                                                        |
| Финост на филтрация                                         | 40 µm                                                                                                                    |
| Кондензотделител                                            | напълно автоматичен                                                                                                      |
| Конструктивна структура                                     | Разклонителен модул<br>Реле за налягане<br>Разпределител<br>Филтър-регулатор с манометър<br>Обезопасителен разпределител |
| Макс. количество кондензат                                  | 22 cm <sup>3</sup>                                                                                                       |
| Защита на обвивката                                         | Предпазна метална чаша                                                                                                   |
| Индикатор за налягане                                       | с манометър                                                                                                              |
| Работно налягане                                            | 0.3 MPa...1.2 MPa<br>3 бар...12 бар<br>43.5 psi...174 psi                                                                |
| Диапазон на регулиране на налягането                        | 0.25 MPa...1.2 MPa<br>2.5 бар...12 бар<br>36.25 psi...174 psi                                                            |
| Макс. хистерезис на налягането                              | 0.015 MPa<br>0.15 бар<br>2.175 psi                                                                                       |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 575 l/min                                                                                                                |
| Работен флуид                                               | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Инертни газове                                                         |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                                                                          |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                        |
| Клас за чистота на въздуха на изхода                        | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Инертни газове                                                        |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...60 °C                                                                                                           |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                                                                           |
| Тегло на продукта                                           | 1500 g                                                                                                                   |

| Характеристика       | Стойност                                       |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Начин на закрепване  | Вграждане проводник с принадлежности по избор: |
| Пневматична връзка 1 | G1/8                                           |
| Пневматична връзка 2 | G1/8                                           |
| Материал на тялото   | Цинкова отливка под налягане                   |
| Материал чаша        | РС                                             |