

Въртящо задвижване DSM-10-240-P-A-FF-FW

Номер на част: 185947

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	10
Ъгъл на демпфериране	0 градус
Диапазон на сатройка ъгъл на въртене	0 градус...200 градус
Ъгъл на завъртане	0 градус...200 градус
Монтажно положение	произволно
Фино регулиране	-5 градус
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Лопатка ротатор
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	2.5 бар...8 бар
Макс. честота на въртене при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Теоретичен въртящ момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	0.85 Nm
Допустим масов инерционен момент	0.0026 kgm ²
Тегло на продукта	265 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка	M3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на задвижващия вал	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминий анодиран