



# Влагоотделител MS9-LWS-G-U-V

Номер на част: 571468

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	9
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Центробежен сепаратор
Макс. количество кондензат	220 ml
Защита на обвивката	интегрирана като метален корпус
Степен на отделяне на конденз	99 %
Работно налягане	2 бар...12 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	15000 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 1 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	5 °C...60 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	2000 g
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с принадлежности
Материал на покритието	Подсилен с POLYAMID
Материал на винтовия диск	ПОМ
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане
Материал на крепителен винкел	Алуминиева отливка под налягане
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на връзката за модули	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътнението на корпуса	NBR

Характеристика	Стойност
Материал контролен прозорец	POLYAMID
Материал на разделителната тарелка	POM