

Линейно задвижване SLG-12- -

Номер на част: 187855

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	100 mm...700 mm
Ø на буталото	12 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни Демпфер, постоянна характеристична крива
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Макс. брой междинни позиции	4
Принцип на захващане	геометрично затваряне (шлиц)
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	изтегляне
Работно налягане	2 бар...8 бар
Начин на функциониране	двойнодействащ
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	68 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	68 Б
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	18 g
Алтернативни връзки	вж. чертежа на продукта
Пневматична връзка	M3
Материал на капака	POW
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминий анодиран