


Стоп-цилиндър DFSP-40-30-S-PA

Номер на част: 576122

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	30 mm
Ø на буталото	40 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ изтегляне
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Профилна тръба
Разпознаване на позиция	за датчик
Защита срещу превъртане/водач	кръгъл бутален прът
Работно налягане	0.12 МПа...1 МПа 1.2 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 6 съгласно ISO 14644-1
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Допустима сила на удар върху изкарания бутален прът	5540 Б
Допустима странична сила при процеса на превключване	1108 Б
Макс. тактова честота	5 Hz
Начин на закрепване	с отвор с вътрешна резба с принадлежности по избор:
Пневматична връзка	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал винтове с шайба	Стомана, поцинкована
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на уплътненията	TPE-U(PU)
Материал на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема

Характеристика	Стойност
Материал ролка	Стомана, поцинкована
Материал на тялото на цилиндър	Алуминиева ковка сплав гладко анодиран