

Опорен елемент YSRWJ-7-10-A

Номер на част: 192967

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	7
Ход	10 mm
Демпфериране	саморегулиращо се променлива характеристична крива
Монтажно положение	произволно
Фино регулиране	0.03 mm
Разпознаване на позиция	за датчик
Макс. скорост в момента на удара	3 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.2 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	1 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	10 mm
Макс. упорна сила	300 Б
Макс. консумация на енергия за един ход	2 J
Макс. консумация на енергия на час	15000 J
Макс. остатъчна енергия	0.01 J
Възвратна сила	1.7 Б
Тегло на продукта	75 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Месинг никелово покритие
Материал на буталния прът	високолегирана стомана