


Дросел-обратен клапан GRLZ-1/8-QS-3-D

Номер на част: 193156

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция дросел за приточен въздух
Пневматична връзка 1	QS-3
Пневматична връзка 2	G1/8
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	130 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	100 l/min...130 l/min
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Морска класификация	вж. сертификата
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.2 бар...10 бар
Нормален дебит в посока на дросела 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	200 l/min
Нормален дебит в обратна посока 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	180 l/min...200 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	3 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Тегло на продукта	22 g
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на освобождаващия пръстен	POM

Характеристика	Стойност
Материал на регулиращия винт	Месинг
Материал на въртящ се съединител	Цинкова отливка под налягане хромиран