


# Електромагнитен разпределител VUVG-B18-B52-ZT-F-1H2L-W1

Номер на част: 578829

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 5/2 бистабилен                                   |
| Начин на задействане                                        | електрическо                                     |
| Размер на разпределителя                                    | 18 mm                                            |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 1000 l/min                                       |
| Пневматична работна връзка                                  | Фланец                                           |
| Работно напрежение                                          | 24 V DC                                          |
| Работно налягане                                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 бар...10 бар           |
| Конструктивна структура                                     | Бутален шибър                                    |
| Одобрение                                                   | RCM Mark<br>с UL us - Recognized (OL)            |
| Клас защита                                                 | IP40<br>с куплунг                                |
| Номинален диаметър                                          | 7.3 mm                                           |
| Функция отработен въздух                                    | с възможност за дроселиране                      |
| Принцип на уплътняване                                      | променлив                                        |
| Монтажно положение                                          | произволно                                       |
| Ръчно задействане                                           | с фиксация<br>с бутон<br>закрито                 |
| Вид управление                                              | предуправляем                                    |
| Захранване с управляващ въздух                              | външно                                           |
| Припокриване                                                | положително припокриване                         |
| Управляващо налягане                                        | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 бар...8 бар            |
| Време за превключване на                                    | 11 msec                                          |
| Продължителност на включване                                | 100%                                             |
| Макс. положителен изпитвателен импулс при 0 сигнал          | 700 µs                                           |
| Макс. отрицателен изпитвателен импулс при 1 сигнал          | 900 µs                                           |
| Характеристики на бобината                                  | 24 V DC: 1,0 W                                   |
| Допустими колебания на напрежението                         | +/- 10 %                                         |
| Работен флуид                                               | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| Характеристика                                             | Стойност                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание за работен/управляващ флуид                       | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)                        |
| Устойчивост на вибрации                                    | Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6 |
| Ограничение на температурата на околната среда и на флуида | -5 - 50 °C<br>без намаляване на задържащия ток                                                  |
| Устойчивост на удари                                       | Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                         | 2 - умерена опасност от корозия                                                                 |
| Сертификат за LABS                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                               |
| Категория чистота на помещението                           | Клас 5 съгласно ISO 14644-1                                                                     |
| Температура на флуида                                      | -5 °C...60 °C                                                                                   |
| Управляващ флуид                                           | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                |
| Температура на околната среда                              | -5 °C...60 °C                                                                                   |
| Тегло на продукта                                          | 160 g                                                                                           |
| Електрическо присъединяване                                | чрез електрическа клемна плоча                                                                  |
| Начин на закрепване                                        | върху шина                                                                                      |
| Указание за материала                                      | Съответствие с RoHS                                                                             |
| Материал на уплътненията                                   | HNBR<br>NBR                                                                                     |
| Материал на тялото                                         | Алуминиева ковка сплав                                                                          |