

Кръгъл цилиндър ESNU-40-25-P-A

Номер на част: 196380

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	25 mm
Ø на буталото	40 mm
Резба на буталния прът	M12x1,25
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Тяло на цилиндър
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	0.12 MPa...1 MPa 1.2 бар...10 бар
Начин на функциониране	притискач с едностранно действие
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Сила на пружинния възврат при прибран бутален прът	50 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	50 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	687.6 Б
Движеща се маса	270 g
Движеща се маса при ход 0 mm	230 g
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	16 g
Тегло на продукта	721 g
Основно тегло при 0 mm ход	661 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	24 g
Начин на закрепване	с принадлежности
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на буталния прът	високолегирана стомана
Материал на тялото на цилиндър	високолегирана стомана, неръждаема