


Направляващ модул EAGF-V2-KF-32-200

Номер на част: 2782818

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Ход	200 mm
Обратен ход	0 Ет
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Клас на устойчивост на корозия КВК	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила Fy	750 Б
Макс. сила Fy, статична	1020 Б
Макс. сила Fz	750 Б
Макс. сила Fz, статична	1020 Б
Макс. момент Mx	28 Nm
Макс. момент Mx статичен	38 Nm
Макс. момент My	34 Nm
Мах. момент My, статичен	46 Nm
Макс. момент Mz	34 Nm
Макс. момент Mz статичен	46 Nm
Придвижваща сила	15 Б
Движеща се маса	1084 g
Тегло на продукта	2045 g
Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm	30 mm
Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход	4.1 mm
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал планка	Стомана