



DUO кабел NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Номер на част: 2903567

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101
Конструктивна структура	У-разклонител с кабел от страната на полеовото устройство и управлението
Вид разклонител	1 на 2
Допълнителни функции	Присъединяване на сензорен елемент и управление към пропорционален регулатор на налягане
Означение проводник	без носач за табелки
Тегло на продукта	377 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полеовото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	6
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Блокировка винтова
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	5
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	5
Електрическо присъединяване 3, функция	От страната на полеовото устройство
Електрическо присъединяване 3, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 3, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 3, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 3, заети полюси/жила	3
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	2 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV

Характеристика	Стойност
Екраниране	да
Дължина на кабела 1	5 m
Дължина на кабела 2	5 m
Диаметър на кабела 1	5.3 mm
Диаметър на кабела 2	4.5 mm
Структура на кабела	3 x 0,25 mm ² 5 x 0,25 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.25 mm ²
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен
Материал на тялото	TPE-U(PUR)
Цвят на тялото	черен
Материал винтова блокировка	Месинг, никелиран
Материал на уплътненията	FPM
Материал щекерни контакти	Месинг, позлатено покритие
Материал изолационна обвивка	PVC