

Бобина
VACN-N-K11-1-0.5-U4-M
Номер на част: 8029146

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на действие	електрическо
Монтажно положение	произволно
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Клас на изолация на емайлирания проводник	H
Характеристики на бобината	24 V DC: 4,6 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Морска класификация	вж. сертификата
Сертификат за взривозащита извън ЕС	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Взривозащита	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) Зона 1 (US)
Орган, издаващ сертификати	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Начин на взривозащита, газ	AEx m II T4 Ex m II T4
Ех-температура на околната среда	-20°C <= Ta <= +60°C
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	207 g
Електрическо присъединяване	Кабел

Характеристика	Стойност
Дължина на кабела	0.61 m
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Пластмаса Стомана
Материал намотка	Мед