


## Направляващ модул EAGF-V2-KF-40-

Номер на част: 3038089

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                | Стойност                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Размер                                                        | 40                                 |
| Ход                                                           | 1 mm...500 mm                      |
| Обратен ход                                                   | 0 Ет                               |
| Монтажно положение                                            | произволно                         |
| Водачи                                                        | Сачмено-винтова направляваща       |
| Конструктивна структура                                       | Водачи                             |
| Клас на устойчивост на корозия КВК                            | 0 - няма опасност от корозия       |
| Сертификат за LABS                                            | VDMA24364-B2-L                     |
| Температура на околната среда                                 | -20 °C...80 °C                     |
| Макс. сила Fy                                                 | 1000 Б                             |
| Макс. сила Fy, статична                                       | 1260 Б                             |
| Макс. сила Fz                                                 | 1000 Б                             |
| Макс. сила Fz, статична                                       | 1260 Б                             |
| Макс. момент Mx                                               | 44 Nm                              |
| Макс. момент Mx статичен                                      | 55 Nm                              |
| Макс. момент My                                               | 52 Nm                              |
| Мах. момент My, статичен                                      | 65 Nm                              |
| Макс. момент Mz                                               | 52 Nm                              |
| Макс. момент Mz статичен                                      | 65 Nm                              |
| Придвижваща сила                                              | 15 Б                               |
| Движеща се маса при ход 0 mm                                  | 1283 g                             |
| Основно тегло при 0 mm ход                                    | 2517 g                             |
| Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход                          | 32 g                               |
| Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход                | 32 g                               |
| Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm          | 38 mm                              |
| Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход | 4.2 mm                             |
| Начин на закрепване                                           | с вътрешна резба                   |
| Указание за материала                                         | Съответствие с RoHS                |
| Материал водещ елемент                                        | Подобрена стомана                  |
| Материал на тялото                                            | Алуминиева ковка сплав<br>анодиран |

| Характеристика  | Стойност |
|-----------------|----------|
| Материал планка | Стомана  |