

**Вилка**  
**SGA-M10X1,25**  
Номер на част: 32954

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                      |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Размер                               | M10x1,25                      |
| Радиално отклонение +/-              | 5 mm                          |
| Ъглов компенсатор +/-                | 120 градус                    |
| Монтажно положение                   | произволно                    |
| Резбово съединение                   | Външна резба M10x1,25         |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 1 - ниска опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B2-L                |
| Температура на околната среда        | -40 °C...150 °C               |
| Макс. капацитет на натоварване       | 0.9 kN                        |
| Тегло на продукта                    | 129 g                         |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS           |
| Материал болт                        | Стомана<br>поцинковани        |
| Материал на ухото със сферичен лагер | Стомана<br>поцинкован         |
| Материал на предпазителя             | Ресорна стомана, поцинкована  |