



Пневмоподготвяща група - комплект FRC-1/4-DB-7-MINI-KA-MPA

Номер на част: 3339282

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Ширина	108 mm
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Серия	DB
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Филтър-регулатор-разклонителен модул-омаслител
Макс. количество кондензат	13 ml
Финост на филтрация	40 Em
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток без компенсация на предварителното налягане
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.15 MPa...1 MPa 1.5 бар...10 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...7 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.5 бар
Макс. нормален дебит	2500 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	700 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
разрешени масла	Пневматично масло Festo в опаковка от 1 l Обозначение за поръчка: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Диапазон на вискозитета 32 mm ² /s при 40°C Диапазон на вискозитета 32 mm ² /s (cSt) при 40 °C
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-5 °C...50 °C

Характеристика	Стойност
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	285 g
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с отвор със скрепителен ъгъл
Присъединяване на манометър	G1/8
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на въртящия бутон	POM
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал чаша	PC