


Пневмоподготвяща група - комплект LFR-1/4-DB-7-MINI-KC-MPA

Номер на част: 3339285

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Ширина	108 mm
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Серия	DB
Начин на задействане	ръчен
Фиксатор на задействането	Заклучалка (опционално) Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 Em
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Разпределител-филтър-регулатор
Макс. количество кондензат	13 ml
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток без компенсация на предварителното налягане
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.15 MPa...1 MPa 1.5 бар...10 бар 21 psi...145 psi
Диапазон на регулиране на налягането	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 бар...7 бар 7.25 psi...101.5 psi
Макс. хистерезис на налягането	0.5 бар
Макс. нормален дебит	2500 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1900 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагеря	-5 °C...50 °C
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	245 g
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с отвор със крепежен ъгъл
Присъединяване на манометър	G1/8
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на уплътненията на разпределителя	FPM
Материал на въртящия бутон	POM
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на буталния шибър	POM
Материал чаша	PC