


## Направляващ модул FEN-12/16- -KF

Номер на част: 33481

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                | Стойност                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Размер                                                        | 12/16                                    |
| Ход                                                           | 1 mm...200 mm                            |
| Монтажно положение                                            | произволно                               |
| Водачи                                                        | Сачмено-винтова направляваща             |
| Конструктивна структура                                       | Водачи                                   |
| Взривозащита                                                  | Спазване на указанието в сертификата     |
| Сертификат за LABS                                            | VDMA24364-B2-L                           |
| Температура на околната среда                                 | -20 °C...80 °C                           |
| Макс. сила Fy                                                 | 520 Б                                    |
| Макс. сила Fy, статична                                       | 830 Б                                    |
| Макс. сила Fz                                                 | 520 Б                                    |
| Макс. сила Fz, статична                                       | 830 Б                                    |
| Макс. момент Mx                                               | 12 Nm                                    |
| Макс. момент Mx статичен                                      | 20 Nm                                    |
| Макс. момент My                                               | 7 Nm                                     |
| Мах. момент My, статичен                                      | 12 Nm                                    |
| Макс. момент Mz                                               | 7 Nm                                     |
| Макс. момент Mz статичен                                      | 12 Nm                                    |
| Придвижваща сила                                              | 15 Б                                     |
| Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход                | 12 g                                     |
| Основно тегло при 0 mm ход                                    | 429 g                                    |
| Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход                          | 12 g                                     |
| Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm          | 40 mm                                    |
| Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход | 4.9 mm                                   |
| Начин на закрепване                                           | с вътрешна резба                         |
| Указание за материала                                         | Съответствие с RoHS                      |
| Материал водещ елемент                                        | Подобрена стомана                        |
| Материал на тялото                                            | Алуминиева деформируема сплав, анодирана |
| Материал планка                                               | Алуминиева ковка сплав, анодирана        |