


Кутия на краен изключвател SRBG-C1-N-1-ZU-M12

Номер на част: 3568056

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	Ъглова
Въз основа на стандарт	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Одобрение	CCC RCM Mark с UL us (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Маркировка KC	KC-EMV
Орган, издаващ сертификати	2024010305706390
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Принцип на измерване	индуктивен
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Комутационен изход	безконтактен 2-жилен
Функция на превключващ елемент	Нормално отворен контакт
Макс. честота на превключване	500 Hz
Макс. изходен ток DC	100 mA
Спад на напрежението	6 V
Минимален ток при товар	4 mA
Остатъчен ток	0 mA...1 mA
Диапазон на работното напрежение DC	6 V...60 V
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки
Електрическо присъединяване, вход	M12x1
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	4
Начин на закрепване	завинтване
Монтажно положение	произволно

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	70 g
Материал на тялото	PBT
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на съединението	Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие
Индикатор за състояние на превключване	Светодиод жълт
Температура на лагера	-25 °C...70 °C
Клас защита	IP67
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Степен на замърсяване	3