

Електромагнитен разпределител VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1-8

Номер на част: 8040566

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Монтажна ширина	15 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	13.5 l/min
Пневматична работна връзка	Присъединителна плоча размер 15 mm съгласно ISO 15218
Работно напрежение	24 V AC
Работно налягане	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 бар...8 бар 21.75 psi...116 psi
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Клас защита	IP65
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	ISO 15218
Ръчно задействане	с бутон
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Припокриване	отрицателно припокриване
Указание относно за принудителната динамизация	Честота на превключване най-малко 1/седмица
Време за превключване изкл.	30 msec
Време за превключване вкл.	9 msec
Продължителност на включване	100%
Характеристики на бобината	24 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 2,1 VA, задържаща мощност 1,6 VA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 1 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 1 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Клас на устойчивост на корозия KVK	2 - умерена опасност от корозия

Характеристика	Стойност
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Електрическо присъединяване	Форма C съгласно DIN EN 175301-803
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 2	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 3	Присъединителна плоча
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR