

**Сферичен кран**  
**VZBM-3/8-RP-40-D-2-F03-B2B3**  
Номер на част: 4405647

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                                                                      | Стойност                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструктивна структура                                                                             | 2-ходов сферичен кран                                                                                             |
| Начин на задействане                                                                                | механично                                                                                                         |
| Принцип на уплътняване                                                                              | променлив                                                                                                         |
| Монтажно положение                                                                                  | произволно                                                                                                        |
| Начин на закрепване                                                                                 | Вграждане проводник                                                                                               |
| Присъединяване арматура                                                                             | Rp3/8                                                                                                             |
| Индикация за положение на превключване                                                              | Посока на процепа = посока на протичане                                                                           |
| Схема на отворите на фланеца                                                                        | F03                                                                                                               |
| Вътрешен Ø                                                                                          | 10 mm                                                                                                             |
| Номинален диаметър DN                                                                               | 10                                                                                                                |
| Функция на разпределител                                                                            | 2/2                                                                                                               |
| Посока на потока                                                                                    | реверсивна                                                                                                        |
| Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN                                                 | 40                                                                                                                |
| Начален пусков момент при разлика в налягането, номинално налягане наклонена спирателна арматура PN | 3.2 Nm                                                                                                            |
| Въз основа на стандарт                                                                              | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                            |
| Флуид                                                                                               | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [·:·:·]<br>Инертни газове<br>Вода - без водна пара<br>неутрални течности |
| Температура на флуида                                                                               | -20 °C...130 °C                                                                                                   |
| Дебит Kv                                                                                            | 9.4 m³/h                                                                                                          |
| Указание за материала                                                                               | Съответствие с RoHS                                                                                               |
| Сертификат за LABS                                                                                  | VDMA24364 зона III                                                                                                |
| Материал на тялото                                                                                  | Месинг<br>никелово покритие                                                                                       |
| Номер на материала на тялото                                                                        | CW617N                                                                                                            |
| Материал на уплътненията                                                                            | HNBR<br>PTFE                                                                                                      |

| Характеристика                                                 | Стойност                                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Материал сачма                                                 | Месинг<br>хромирана                                     |
| Номер на материала на сачмата                                  | CW614N                                                  |
| Материал на вала                                               | Месинг                                                  |
| Номер на материала вал                                         | CW614N                                                  |
| Тегло на продукта                                              | 390 g                                                   |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 1 - ниска опасност от корозия                           |