

**Сферичен кран**  
**VZBM-3/4-RP-50-D-2-M-B2B3**  
Номер на част: 4405687

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                                                                  | Стойност                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструктивна структура                                                                         | 2-ходов сферичен кран                                                                                            |
| Начин на задействане                                                                            | механично                                                                                                        |
| Принцип на уплътняване                                                                          | променлив                                                                                                        |
| Монтажно положение                                                                              | произволно                                                                                                       |
| Начин на закрепване                                                                             | Вграждане проводник                                                                                              |
| Присъединяване арматура                                                                         | Rp3/4                                                                                                            |
| Индикация за положение на превключване                                                          | Посока на процепа = посока на протичане                                                                          |
| Вътрешен Ø                                                                                      | 20 mm                                                                                                            |
| Номинален диаметър DN                                                                           | 20                                                                                                               |
| Функция на разпределител                                                                        | 2/2                                                                                                              |
| Посока на потока                                                                                | реверсивна                                                                                                       |
| Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN                                             | 50                                                                                                               |
| Момент на задействане при разлика в налягането номинално налягане наклонена спирателна арматура | 20 Nm                                                                                                            |
| Въз основа на стандарт                                                                          | EN 10226-1                                                                                                       |
| Флуид                                                                                           | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Инертни газове<br>Вода - без водна пара<br>неутрални течности |
| Температура на флуида                                                                           | -15 °C...120 °C                                                                                                  |
| Дебит Kv                                                                                        | 28 m³/h                                                                                                          |
| Указание за материала                                                                           | Съответствие с RoHS                                                                                              |
| Сертификат за LABS                                                                              | VDMA24364 зона III                                                                                               |
| Материал на тялото                                                                              | Месинг<br>никелово покритие                                                                                      |
| Номер на материала на тялото                                                                    | CW617N                                                                                                           |
| Материал на уплътненията                                                                        | NBR<br>PTFE                                                                                                      |
| Материал сачма                                                                                  | Месинг<br>хромирана                                                                                              |

| Характеристика                                                 | Стойност                                                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Номер на материала на сачмата                                  | CW617N                                                  |
| Материал на вала                                               | Месинг                                                  |
| Номер на материала вал                                         | CW617N                                                  |
| Тегло на продукта                                              | 335 g                                                   |
| Одобрение                                                      | DVGW Газ<br>DVGW Вода                                   |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 1 - ниска опасност от корозия                           |