


Съединителен кабел NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-M8G3-S1

Номер на част: 8047674

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод жълт
Допълнителни функции	Защитна схема
Означение проводник	без носач за табелки
Честота на свързване	50
Тегло на продукта	54 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полево устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	ъглов
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване ZC, метричен винт
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	2
Диапазон на работното напрежение DC	20.4 V...26.4 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Устойчивост на импулсно напрежение	2.4 kV
Защита от неправилна полярност	биполярна
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Дължина на кабела	2.5 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Условия на изпитване проводник	Условия за изпитване - при запитване

Характеристика	Стойност
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	29 mm
Диаметър на кабела	2.9 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 0,1 mm
Структура на кабела	2 x 0,14 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.14 mm ²
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал на тялото	TPE-U(PU)
Цвят на тялото	черен
Материал на холендровата гайка	Месинг, никелиран
Материал на винтовете	Неръждаема стомана
Материал щекерни контакти	Медна сплав с калаено покритие Месинг, позлатено покритие
Материал изолационна обвивка	PP