


Вакуум-генератор VN-20-L-T6-PI5-VI6-RO2

Номер на част: 526131

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал	2 mm
Размер на растерната решетка	24 mm
Тип шумозаглушител	отворен
Монтажно положение	произволно
Характеристики на ежектора	голям обемен поток на засмукване Стандартно
Интегрирана функция	Шумозаглушител отворен
Конструктивна структура	T-форма
Работно налягане за макс. обем на засмукване	3 бар
Работно налягане	1 бар...8 бар
Номинално работно налягане	6 бар
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата	188 l/min
Време за пълнене с въздух при номинално работно налягане	0.15 s
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Ниво на звуково налягане при номинално работно налягане	60 dB(A)
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.8 Nm
Тегло на продукта	183 g
Начин на закрепване	с отвор с принадлежности
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 3	Шумозаглушител отворен
Връзка за вакуум	G3/8
Материал на присъединителната резба	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на дюзата-приемник	POM
Материал на тялото	Подсилен с POM

Характеристика	Стойност
Материал на шумозаглушителя	Алуминиева отливка под налягане РОМ РУ пяна
Материал на струйната дюза	Алуминиева ковка сплав