

Разклонителен модул MS6N-FRM

Номер на част: 527677

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Разклонителен модул
Индикатор за налягане	G1/4 подготвена G1/8 подготвен със сензор за налягане с манометър
Работно налягане	0 бар...20 бар
Стандартен номинален дебит в основната посока на потока 1->2	3200 l/min...14700 l/min
Стандартен номинален дебит извод нагоре	2700 l/min...6000 l/min
Стандартен номинален дебит извод надолу	2800 l/min...6400 l/min
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...250 V
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...125 V
Одобрение	c UL us - Recognized (OL)
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	458 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане