

# Колектор LRB-1/4-D-O-K2-MINI

Номер на част: 528954

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                      | Mini                                                                                            |
| Серия                                                       | D                                                                                               |
| Фиксатор на задействането                                   | Въртящ бутон със заключване                                                                     |
| Монтажно положение                                          | произволно                                                                                      |
| Конструктивна структура                                     | директно управляем мембранен регулиращ вентил с непрекъснато захранване с налягане              |
| Функция на регулатор                                        | Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване |
| Индикатор за налягане                                       | G1/8 подготвен                                                                                  |
| Работно налягане                                            | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 бар...16 бар                                                             |
| Диапазон на регулиране на налягането                        | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 бар...12 бар<br>7.25 psi...174 psi                                    |
| Макс. хистерезис на налягането                              | 0.02 MPa<br>0.2 бар<br>2.9 psi                                                                  |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 1600 l/min                                                                                      |
| Работен флуид                                               | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                               |
| Клас за чистота на въздуха на изхода                        | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...60 °C                                                                                  |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                                                  |
| Тегло на продукта                                           | 760 g                                                                                           |
| Начин на закрепване                                         | с принадлежности                                                                                |
| Пневматична връзка 1                                        | G1/4                                                                                            |
| Пневматична връзка 2                                        | G1/4                                                                                            |
| Материал на присъединителната плоча                         | Цинкова отливка под налягане                                                                    |
| Материал контролен елемент                                  | POLYAMID                                                                                        |
| Материал на уплътненията                                    | NBR                                                                                             |
| Материал на тялото                                          | Цинкова отливка под налягане                                                                    |