



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на хода	100 mm...1990 mm
Диаметър на цилиндъра	50 mm...200 mm
Поддържана кинематика	Повдигаща колона Паралелна кинематика
Защита от неправилна полярност	за работно напрежение
Работно налягане	0.4 MPa...0.8 MPa 4 бар...8 бар
Макс. скорост на придвижване	1 m/s
Диапазон на работното напрежение DC	21.6 V...26.4 V
Продължителност на включване	100%
Номинално работно напрежение DC	24 V
Остатъчни пулсации	5 %
Консумация на ток при ненатоварени изходи	2 A
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	IP20 за обезопасителен изключвател PNOZ IP20 за система за управление CMCB-...-C IP20 за управление CECC-D IP54 за система за управление CMCB-...-CC в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Масов товар	25 kg...999 kg
Предавателно отношение на кинематиката	1:5 за повдигащи колони 1:1 - 1:5 за паралелна кинематика
Тегло на продукта	4.8 kg...60.5 kg
Указание за материала	Съответствие с RoHS