

Манипуляционен модул HSP-25-AP-SD

Номер на част: 533616

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Y-ход	130 mm...170 mm
Z-ход	50 mm...70 mm
Z-работен ход	25 mm
Демпфериране	Демпфер от двете страни променлива характеристична крива
Монтажно положение	Направляваща вертикално
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Направляваща кръстна Въртящ модул принудително направлявана последователност от движения
Разпознаване на позиция	за датчик
Защита срещу превъртане/водач	Направляваща кръстна
Работно налягане	4 бар...8 бар
Минимално време на такта	1 s
Точност при повторение	±0,02 mm
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. момент Mx, динамичен	3.2 Nm
Макс. момент Mx статичен	15 Nm
Макс. момент My динамичен	3.2 Nm
Мах. момент My, статичен	15 Nm
Макс. момент Mz динамичен	3.2 Nm
Макс. момент Mz статичен	15 Nm
Макс. полезен товар	1.5 kg
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	65 Б
Тегло на продукта	7600 g
Държач преден блок	с отвор

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор с канални щифтове
Пневматична връзка	M5
Материал на основната плоча	Алуминиева ковка сплав
Материал направляваща кръстна	Подобрена стомана
Материал на страничните капацы	Алуминиева ковка сплав