

Ранскае цилиндр DPCA-...-...-4"- -

Номер на част: 8104878

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	0.125 инча...4 инча
Ø на буталото	4"
Резба на буталния прът	5/8-18 UNF-2B 5/8-18 UNF-2A
Демпфериране	без демпфериране еластични демпферни пръстени/планки от двете страни еластични демпферни пръстени/пластини отпред еластични демпферни пръстени/планки отзад
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Край на буталния прът	Външна резба Вътрешна резба
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът Тяло на цилиндър
Разпознаване на позиция	за датчик
Варианти	Висока химическа устойчивост Заглушаване на шума от двете страни Заглушаване на шума отзад Заглушаване на шума отпред Настройка на хода извеждане/напред Непрекъснат бутален прът Непрекъснат, кух бутален прът Допълнително PTFE водене бутало
Защита срещу превъртане/водач	Водещ шифт на буталото
Работно налягане	15 psi...150 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-25.6 AF...250 AF
Тегло на продукта	3.88 lb...10.1 lb
Начин на закрепване	с въртяща вилка на крайния капак, завъртяна на 90° с въртяща вилка на крайния капак с отвор с принадлежности по избор:

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка	Вътрешна резба G1/8 Вътрешна резба 1/8 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав
Материал на динамичните уплътнения	FPM NBR
Материал на буталния прът	високолегирана стомана
Материал на тялото на цилиндър	Алуминиева ковка сплав