


Куплунг NECV-C1W3L-P-P13

Номер на част: 8105012

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 175301-803
Допълнителни функции	Защитна схема
Честота на свързване	50
Кабелен извод	Ъглов
Указание за кабелния извод	може да се завърта на 180°
Тегло на продукта	11.6 g
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване форма С съгласно EN 175301-803
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	20.4 V...27.6 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Диапазон на работното напрежение AC	20.4 V...27.6 V
Номинално работно напрежение AC	24 V
Допустим ток при 40°C	1 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Свързване на защитния проводник	налична
Кабелна връзка	M12x1,25
Диаметър на кабела	4 mm...6 mm
Номинално сечение на проводника	0.5 mm²
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	РС
Цвят на тялото	прозрачен
Материал винтова блокировка	Стомана, с никелово покритие
Материал на уплътненията	HNBR
Материал щекерни контакти	Месинг, с калаено покритие