


# Куплунг NECV-B2W3L-P-P12

Номер на част: 8105013

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Допълнителни функции                                        | Защитна схема                                                |
| Честота на свързване                                        | 50                                                           |
| Кабелен извод                                               | Ъглов                                                        |
| Указание за кабелния извод                                  | може да се завърта на 180°                                   |
| Тегло на продукта                                           | 19.5 g                                                       |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма          | Ъглова                                                       |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                | Куплунг                                                      |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване | Схема на свързване форма В съгласно промишлен стандарт 11 mm |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила             | 3                                                            |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване               | върху електромагнитен разпределител с централен винт М3      |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване | Клема с винт                                                 |
| Диапазон на работното напрежение DC                         | 20.4 V...27.6 V                                              |
| Номинално работно напрежение DC                             | 24 V                                                         |
| Диапазон на работното напрежение AC                         | 20.4 V...27.6 V                                              |
| Номинално работно напрежение AC                             | 24 V                                                         |
| Допустим ток при 40°C                                       | 1 A                                                          |
| Устойчивост на импулсно напрежение                          | 0.8 kV                                                       |
| Свързване на защитния проводник                             | налична                                                      |
| Кабелна връзка                                              | M15x1,5                                                      |
| Диаметър на кабела                                          | 6 mm...8 mm                                                  |
| Номинално сечение на проводника                             | 1.5 mm²                                                      |
| Клас защита                                                 | IP65                                                         |
| Указание относно класа на защита                            | в монтирано състояние                                        |
| Температура на околната среда                               | -20 °C...60 °C                                               |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364 зона III                                           |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                          |
| Степен на замърсяване                                       | 3                                                            |
| Материал на тялото                                          | POLYAMID                                                     |

| Характеристика              | Стойност                     |
|-----------------------------|------------------------------|
| Цвят на тялото              | прозрачен                    |
| Материал винтова блокировка | Стомана, с никелово покритие |
| Материал на уплътненията    | HNBR                         |
| Материал щекерни контакти   | Месинг, с калаено покритие   |