


Дросел-обратен клапан GRLA-1/8-QB-1/4-U

Номер на част: 534658

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция вентилиращ дросел
Пневматична връзка 1	QB-1/4
Пневматична връзка 2	1/8 NPT
Начин на задействане	ръчен
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	завинтване с външна резба
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	37.9 cfm
Стандартен номинален дебит в обратна посока	29.2 cfm...38.7 cfm
Температура на околната среда	32 AF...140 AF
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	-13.8 psi...116 psi
Нормален дебит в посока на дросела 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	61.9 cfm
Нормален дебит в обратна посока 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	62 cfm...64.2 cfm
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	32 AF...140 AF
Макс. въртящ момент на затягане	5.2 ft-lbf
Тегло на продукта	0.7 oz
Материал резбова шийка	Месинг никелово покритие
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на кухия болт	Месинг никелово покритие
Материал на освобождаващия пръстен	РОМ
Материал глава накатена	Месинг никелово покритие
Материал на регулиращия винт	Месинг никелово покритие
Материал на въртящ се съединител	Подсилен с PBT