


Електронен модул VMPA14-FB-EMG-8-S

Номер на част: 8108547

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диагностика	Ниско напрежение разпределители
Макс. брой места за разпределители	4
Максимален брой бобини на разпределители	7
Параметризация	Failsafe на всеки канал Приемане на данни за всеки канал Idle Mode на всеки канал Контрол
Защита от неправилна полярност	да
Диапазон на работното напрежение DC Електроника/сензорни елементи	18 V...30 V
Диапазон на работното напрежение, напрежение при товар	18 V...30 V
Вътрешна консумация на ток при товарно напрежение	6.5 mA
Консумация на вътрешен ток при работно напрежение	17 mA
Максимален брой изходи	7
Максимален брой входове	1
Номинален начален пусков ток на всяка бобина	58 mA до 24 ms
Номинален ток при намаляване на тока	25 mA след 24 ms
Разделяне на потенциалите канал - Вътрешна Bus	да
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	30 g
Електрическо задействане	Feldbus
Материал на тялото	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS