

Дросел-обратен клапан GR-QB-1/4-U

Номер на част: 534682

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция на дросел
Пневматична връзка 1	QB-1/4
Пневматична връзка 2	QB-1/4
Начин на задействане	ръчен
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	Вграждане проводник с отвор по избор:
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	21.1 cfm
Стандартен номинален дебит в обратна посока	22.4 cfm...24.7 cfm
Работно налягане	-13.8 psi...116 psi
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Материал на тялото	Подсилен с PBT
Монтажно положение	произволно
Нормален дебит в посока на дросела 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	35 cfm
Нормален дебит в обратна посока 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	47.6 cfm...48 cfm
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	32 AF...140 AF
Тегло на продукта	1 oz
Материал резбова шийка	Месинг никелово покритие
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на освобождаващия пръстен	РОМ
Материал глава накатена	Месинг никелово покритие
Материал на регулиращия винт	Месинг никелово покритие