


Резервоар за сгъстен въздух CRVZS-20

Номер на част: 534845

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Обем	20 l
Монтажно положение	Кондензотделител надолу
Съответства на стандарта	AD 2000
Работно налягане	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 бар...16 бар -13.78 psi...232 psi
Одобрение	TÜV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за съоръжения под налягане
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:--] Азот
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	-10 °C...100 °C
Температура на околната среда	-10 °C...100 °C
Макс. въртящ момент на затягане присъединителна резба	130 Nm
Макс. въртящ момент на затягане кондензотделител	27 Nm
Тегло на продукта	10208 g
Начин на закрепване	с отвор
Връзка за източване на кондензат	G3/8
Пневматична връзка	G1
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на резервоара за сгъстен въздух	високолегирана стомана, неръждаема