


# Сензор за налягане SPAN-B-B11R-G18M-PN-L1+2.5S

Номер на част: 8114765

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одобрение                                                      | RCM Mark<br>с UL us - Listed (OL)                                                                                  |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата за EMC на ЕС<br>съгласно Директива RoHS на ЕС                                                 |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC<br>съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Указание за материала                                          | Съответствие с RoHS                                                                                                |
| Измервана величина                                             | Относително налягане                                                                                               |
| Метод на измерване                                             | Пиезорезистивен сензор за налягане                                                                                 |
| Диапазон на измерване на налягането начална стойност           | -0.1 MPa<br>-1 бар<br>-14.5 psi                                                                                    |
| Диапазон на измерване на налягането крайна стойност            | 1 MPa<br>10 бар<br>145 psi                                                                                         |
| Макс. налягане при свръхтовар                                  | 15 бар                                                                                                             |
| Налягане при свръхтовар                                        | 1.5 MPa<br>15 бар<br>217.5 psi                                                                                     |
| Работен флуид                                                  | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове                                                   |
| Указание за работен/управляващ флуид                           | Възможна работа в омаслено състояние                                                                               |
| Температура на флуида                                          | 0 °C...50 °C                                                                                                       |
| Температура на околната среда                                  | 0 °C...50 °C                                                                                                       |
| Точност в $\pm$ % FS                                           | 1.5 %FS                                                                                                            |
| Точност при повторение в $\pm$ % FS                            | 0.3 %FS                                                                                                            |
| Температурен коефициент в $\pm$ %FS/K                          | 0.1 %FS/K                                                                                                          |
| Комутационен изход                                             | Възможност за превключване PNP/NPN                                                                                 |
| Превключваща функция                                           | Прозорец компаратор<br>Компаратор прагова стойност                                                                 |
| Функция на превключващ елемент                                 | Възможност за превключване нормално затворен контакт/нормално отворен контакт                                      |
| Макс. изходен ток                                              | 80 mA                                                                                                              |
| Устойчивост на късо съединение                                 | да                                                                                                                 |
| Диапазон на работното напрежение DC                            | 10.8 V...30 V                                                                                                      |

| Характеристика                                                | Стойност                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Защита от неправилна полярност                                | за всички електрически връзки                                    |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                  | Щекер                                                            |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване   | Схема на свързване L1]                                           |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила               | 4                                                                |
| Начин на закрепване                                           | Вграждане преден блок<br>с резба<br>с държач за стена/повърхност |
| Монтажно положение                                            | произволно                                                       |
| Пневматична връзка                                            | Външна резба G1/8                                                |
| Тегло на продукта                                             | 31 g                                                             |
| Материал на тялото                                            | Подсилен с POLYAMID                                              |
| материали в контакт с флуида                                  | FPM<br>Месинг, никелиран<br>Подсилени с POLYAMID                 |
| Вид индикация                                                 | Лампа за LCD дисплей                                             |
| Показваща се мерна/и единица(и)                               | MPa<br>bar<br>inHg<br>kPa<br>mmHg<br>psi                         |
| Опции за настройка                                            | Teach-In<br>чрез дисплей и бутони                                |
| Защита срещу манипулиране                                     | ПИН код                                                          |
| Диапазон на настройка прагови стойности                       | 0 %...100 %                                                      |
| Диапазон на настройка хистерезис                              | 0 %...90 %                                                       |
| Клас защита                                                   | IP40                                                             |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                            | 2 - умерена опасност от корозия                                  |
| Сертификат за LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Пригодност за чисти помещения, измерена съгласно ISO 14644-14 | Клас 4 съгласно ISO 14644-1                                      |