



## Техническа информация

| Характеристика                                     | Стойност                                                             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Необходимо е монтажните повърхности да бъдат равни | 0.1 mm/m                                                             |
| Монтажно положение                                 | хоризонтално                                                         |
| Конструктивна структура                            | Система на портала<br>с електрически и пневматични задвижващи модули |
| Продължителност на включване                       | 100%                                                                 |
| Сертификат за LABS                                 | VDMA24364 зона III                                                   |
| Температура на лагера                              | -20 °C...60 °C                                                       |
| Относителна влажност на въздуха                    | 0 - 90 %                                                             |
| Клас защита                                        | IP40                                                                 |
| Температура на околната среда                      | 5 °C...45 °C                                                         |
| Интервал на сервизна поддръжка                     | 2500 Km                                                              |
| Указание за материала                              | Съответствие с RoHS                                                  |
| Материал на адапторната плоча                      | Алуминий, анодиран                                                   |
| Материал на крепежния винел                        | високолегирана стомана, неръждаема                                   |
| Материал на кабеловодещите вериги                  | Подсилен с POLYAMID                                                  |