



Вакуум-генератор VN-05-H-T3-PI4-VI4-RO1-A

Номер на част: 537225

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал	0.45 mm
Размер на растерната решетка	14 mm
Тип шумозаглушител	отворен
Монтажно положение	произволно
Характеристики на ежектора	Стандартно високо ниско налягане
Интегрирана функция	Разпределител импулс за изхвърляне, пневматичен Шумозаглушител отворен
Конструктивна структура	Т-форма
Работно налягане за макс. обем на засмукване	3 бар
Работно налягане	1 бар...8 бар
Работно налягане за макс. вакуум	4.9 бар
Макс. вакуум	92 %
Номинално работно налягане	6 бар
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата	7.2 l/min
Време за пълнене с въздух при номинално работно налягане	3.63 s
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Препоръка за почистване	Сапунена луга
Ниво на звуково налягане при номинално работно налягане	56 dB(A)
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.5 Nm
Тегло на продукта	49 g
Начин на закрепване	с отвор с монтажна шина с принадлежности
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 3	Шумозаглушител отворен
Връзка за вакуум	G1/8

Характеристика	Стойност
Материал на присъединителната резба	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на дюзата-приемник	POM
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID Подсилен с POM
Материал на шумозаглушителя	PE
Материал на винтовете	Стомана
Материал на струйната дюза	Алуминиева ковка сплав