



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 1 (IEC-EX) Зона 1 (UKEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 21 (IEC-EX) Зона 21 (UKEX) Зона 22 (ATEX) Зона 22 (IEC-EX)
Орган, издаващ сертификати	IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
Категория ATEX, газ	II 2G
Категория ATEX, прах	II 2D
Начин на взривозащита, газ	Ex eb IIC Gb
Начин на взривозащита, прах	Ex tb IIIC Db
Ex-температура на околната среда	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	220 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на планката	Алуминиева деформируема сплав