


Дросел-обратен клапан GRLSA-1/4-QS-8

Номер на част: 540662

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция вентилиращ дросел
Пневматична връзка 1	QS-8
Пневматична връзка 2	G1/4
Начин на задействане	ръчен
Елемент за настройка	Вътрешен шестостен
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	0 l/min...450 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	390 l/min...570 l/min
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.2 бар...10 бар
Нормален дебит в посока на дросела 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...700 l/min
Нормален дебит в обратна посока 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	820 l/min...930 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Клас 4 съгласно ISO 14644-1
Температура на лагера	-10 °C...40 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	11 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Тегло на продукта	34.8 g
Материал на уплътненията	NBR
Материал на кутия болт	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на освобождаващия пръстен	POM
Материал на регулиращия винт	Подсилен с POLYAMID
Материал на въртящ се съединител	Цинкова отливка под налягане