


Бобина
VACF-B-R8-1RAL
Номер на част: 8150878

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Съответства на стандарта	IEC 61010-1 ISO 20401
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Клас на изолация на емайлирания проводник	H
Номинален начален пусков ток на всяка бобина	138 mA до 70 ms
Номинален ток при намаляване на тока	50 mA след 70 ms
Характеристики на бобината	24VDC: NS1,2: HS3.3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Одобрение	c UL us - Recognized (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Орган, издаващ сертификати	UL MH18122
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...60 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	49 g
Макс. дължина на проводника	30 m
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Блокировка винтова
Начин на закрепване	с гайка

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID Стомана
Материал бобина	Мед Стомана Термопластмаса
Материал намотка	Мед