


## Междинен поз. модул DADM-DGC-40-A

Номер на част: 541702

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Размер                             | 40                                                           |
| Монтажно положение                 | произволно                                                   |
| Разпознаване на позиция            | за датчик                                                    |
| Работно налягане                   | 0.25 МПа...0.8 МПа<br>2.5 бар...8 бар<br>36.25 psi...116 psi |
| Макс. скорост в момента на удара   | 3 m/s                                                        |
| Макс. време за завъртане           | 300 мсек                                                     |
| Точност при повторение             | 0.02 mm                                                      |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия                              |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Температура на околната среда      | -10 °C...60 °C                                               |
| Тегло на продукта                  | 970 g                                                        |
| Начин на закрепване                | захващане към цилиндъра DGC                                  |
| Пневматична връзка                 | M5                                                           |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                                          |
| Материал упорен винт               | Стомана<br>поцинкован                                        |
| Материал на уплътненията           | TPE-U(PU)                                                    |
| Материал на тялото                 | Алуминиева ковка сплав<br>анодиран                           |
| Материал на лоста                  | високолегирана стомана, неръждаема                           |
| Материал на скобата                | високолегирана стомана, неръждаема                           |
| Материал на гайките                | Стомана<br>поцинкован                                        |
| Фино регулиране                    | 4 mm                                                         |
| Начин на функциониране             | двойнодействащ                                               |