

## Електронен модул VMPA2-FB-EMG-D2-4

Номер на част: 543334

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                                    | Стойност                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диагностика                                       | Condition Monitoring<br>Скъсване на проводник за всяка бобина на разпределител<br>Късо съединение разпределители<br>Ниско напрежение разпределители |
| Макс. брой места за разпределители                | 2                                                                                                                                                   |
| Максимален брой бобини на разпределители          | 4                                                                                                                                                   |
| Вътрешна консумация на ток при товарно напрежение | 23 mA                                                                                                                                               |
| Консумация на вътрешен ток при работно напрежение | 8 mA                                                                                                                                                |
| Номинален начален пусков ток на всяка бобина      | 99 mA до 24 ms                                                                                                                                      |
| Номинален ток при намаляване на тока              | 18 mA след 24 ms                                                                                                                                    |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                | 1 - ниска опасност от корозия<br>(в монтирано състояние)                                                                                            |
| Сертификат за LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                   |
| Тегло на продукта                                 | 20 g                                                                                                                                                |
| Материал на тялото                                | POM                                                                                                                                                 |
| Указание за материала                             | Съответствие с RoHS                                                                                                                                 |